



全国统一服务热线 400-1199-021

首页



应用方案:

条码行业

条码方案

条码知识

下载中心

联系我们

人事考勤条码系统

条码在大型仓库中的应用

利用条码防伪防串货

条码在无线网络中的运用

二维条码应用在物流中

条码采集器打造ERP基础

[条码打印机>>>](#)

[条码扫描器>>>](#)

[美国Intermec条码扫描器](#)

[美国Symbol条码扫描器](#)

[意大利Datalogic条码扫描器](#)

[美国HHP条码扫描器](#)

[日本Opticon条码扫描器](#)

[美国Metrologic条码扫描器](#)

[台湾Gyoung条码扫描器](#)

[美国PSC条码扫描器](#)

[美国microscan条码扫描器](#)

[台湾CipherLAB条码扫描器](#)

[日本DENSO条码扫描器](#)

[福建新大陆条码扫描器](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

## Symbol DS4208-HC 卫生保健用手持式二维成像仪



DS4208-HC 可捕捉患者腕带（以及手机和计算机屏幕）上的一维和二维条形码，获取患者的 ID、用药、血袋、检剂和注射器，便于给药和样本追踪。这种经济实惠、使用方便的设备可检验误差、简化流程，几乎涵盖卫生保健机构的每一环节——从入院和给药到样本采集、库存、饮食管理和出院。此外，由于达到 IP43 密封等级，并采用特别设计的塑料外壳，DS4208-HC 可使用消毒剂，保证了每次使用后

可安全地进行擦拭和消毒处理。

可使用消毒剂

本产品达到 IP43 密封等级，配备了特别设计的塑料外壳，不仅保证了擦拭表面时的安全性，而且还可以使用多种刺激性化学品清洗（请参阅“规格表”，了解允许使用的药剂和清洁剂）

轻便的人体工程学设计

无论手掌大小都可以轻松掌握；减轻疲劳；在执行高强度的扫描任务时，能够确保全天扫描的舒适性，使工作效率丝毫不受影响

超强的耐用性

摩托罗拉的行业最佳耐摔规格（从 6 英尺/1.8 m 的高度跌落至混凝土地面仍安然无恙），并达到 IP43 密封等级，这一切都确保了产品即使在日常生活中发生溅水、摔落或碰撞情况，也能可靠地正常工作

全面的高级数据捕捉能力

仅使用一种设备便可捕捉许多不同类型的数据；几乎可扫描所有介质（包括手机和计算机屏幕）上的一维或二维条形码；支持创建和维护电子病历（EMR）

以超高的性能扫描所有条码

在扫描一维和二维条码时达到类似激光的性能；快速准确地捕捉质量较差甚至损坏的条码

全方位扫描模式

无需将条形码精确对准扫描仪即可实现快速方便的舒适扫描；保持医护人员的工作效率

支持所有常见接口

可轻松集成到您现有的技术环境中；易于迁移至新主机

兼容 123Scan2 和远程扫描仪管理（RSM）

从初始配置到日常管理，都可为您节省管理时间和成本

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码